

Használati utasítás

Megnevezés: Csokoládé melegentartó

Kapcsolódó kódszámok: UMA101-102

Felhasználás: Ezek a száraz hővel működő analóg olvasztók praktikus és kivehető rozsdamentes acéltartállyal vannak felszerelve, műanyag vázzal. A kézi termosztát lehetővé teszi, hogy beállítsa és fenntartsa a csokoládét a kívánt hőmérsékleten tartani. A hőálló műanyagból készült csokoládéolvasztók 0,8 és 13 liter közötti mennyiséget tudnak tárolni. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A gép használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: műanyag, rozsdamentes acél tartály

A gép: A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a gép minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.